






1. Для непрозрачных частей фасада должно использоваться эмалированное закаленное стекло. Цвет эмали на внутренней поверхности стекла необходимо подобрать в зависимости от использованных стеклопакетов в прозрачной части фасада.

A = D	B	C	Профиль рамы	Профиль импоста	D = A	E	F	G	
FRK67 (7-8 мм)	40 мм	FRK80 (15 мм)			FRK67 (7-8 мм)	6 мм	FRK76 (7 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
						10 мм	FRK77 (9 мм)	2xAYPC.F50.0901	2x18 мм
FRK36 (5-6 мм)	42 мм	FRK80 (15 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	44 мм	FRK79 (13 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	46 мм	FRK78 (11 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	48 мм	FRK77 (9 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	50 мм	FRK76 (7 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	52 мм	FRK75 (5 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK36 (5-6 мм)	54 мм	FRK74 (3 мм)			FRK36 (5-6 мм)	6 мм	FRK77 (9 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK76 (7 мм)	+	+
						10 мм	FRK75 (5 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм
FRK110 (3-4 мм)	56 мм	FRK74 (3 мм)			FRK110 (3-4 мм)	6 мм	FRK78 (11 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм
						8 мм	FRK77 (9 мм)	+	+
						10 мм	FRK76 (7 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм

