

4. Установка заполнения и герметизация стыка



02.55

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
Kömmering	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N

Вариант 1

Герметизировать
атмосферостойким
герметиком



АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608

Вариант 2

Герметизировать
атмосферостойким
герметиком



АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608

Возможны варианты исполнения цельностеклянного угла.

Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков



02.59

5. Установка горизонтальных штапиков

5.1

АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608

АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608



02.55

5.2

АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608



02.55

АУРС С48.0601
АУРС С48.0602
АУРС С48.0603
АУРС С48.0604
АУРС С48.0605
АУРС С48.0606
АУРС С48.0607
АУРС С48.0608

