

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул							
12	24	24	48	24	48		AYPC.SL130.0906							
14	28	28	56	28	56	1902 <HHC< 2801								
4	8	8	16	8	16	271 – 420 кг								
3	6	6	12	6	12	2802 <HHC< 3400								
2	4	4	8	4	8	LHC > 2400 или (≥1) SL130.0301								
4	8	8	16	8	16	при наличии 17.1								
2	4	4	8	4	8	при наличии 17.2								
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.2 или 5.5						Цилиндр 45x10	5304.00						14.1	для поз. 5.2, 5.5
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.3 или 5.6						Цилиндр 45x45	5066.00						14.2	для поз. 5.3, 5.6
1	2	2	4	2	4	Микролифт		<200кг – 239654 >200кг – 239657				15	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Лифт газовый		>120кг – 247164				16	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close		≤200кг – 304388 >200...300кг – 304389				17		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100мм	485598				17.1		
							Центральный притвор 50мм	486334				17.2		
В соответствии и при условии выбора поз. 17.2						Кронштейн механизма Comfort Close		AYPC.SL130.1706				17.3		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Защел механизма Comfort Close		305134				17.4		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок		487291				17.5		

При выборе ручек поз. 5.1 – 5.7 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.