


Установка подкладок опорных и рихтовочных


Схемы установки подкладок под заполнение





— — подкладка опорная;
— — подкладка рихтовочная

Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел 05



Для правильного позиционирования рихтовочные подкладки рекомендуется устанавливать на силикон.



Не допускать соскальзывания!



Производитель	Структурный герметик	Праймер	Очиститель
Dow Corning	DC 993 DC 895	1200 OS Primer Primer C OS	R40
Sika	Sicasil SG-20 Sicasil SG-500	Aktivator-100	Cleaner P Cleaner 205
General Electric	SSG4400 SSG400DE	-	-
KÖMMERLING	Ködingaze S	-	-
Trenco	SG 490 SG 499	-	-



*Рекомендуется использовать при транспортировке. Типоразмер и количество рихтовочных подкладок подобрать по месту

