



Построение конструкций SL160 PAS24.


1. Создаем новую позицию. В диалоговом окне указываем необходимую информацию о позиции (номер, описание, количество, этап, статус). Выбираем из списка систему SL160.



Указываем подсистему PAS24.



Определяем набор правил в зависимости от применяемости теплоизоляционных вставок:




Thermal Insulation – «холодный» вариант, без теплоизоляционных вставок.


High Thermal Insulation – «теплый» вариант, с теплоизоляционными вставками в сборе.

Thermal Insulation+Foam – «теплый» вариант, с теплоизоляционными вставками XPS отдельно.

2. Указываем размеры конструкции (ширина, высота).

Для конструкции со створками равной ширины максимальный размер по раме должен быть не более 2400x2400мм.






ВНИМАНИЕ!

Допустимые габариты створок для SL160 PAS24 согласно каталога:


960 < L_{ств.} ≤ 1209,5 мм

1330 < H_{ств.} ≤ 2309 мм

3. Определяем вариант исполнения конструкции.




Для SL160 PAS 24 доступны варианты конструкций с рамой SL160.0101 следующих типов: A1, A2, A3 и зеркальные им.



Для наглядности каждый вариант сопровождается схематическим изображением.

4. Определяем свойства позиции:



Дренаж – определяем наличие и тип дренажа (без дренажа, видимый или невидимый);

Соединения – определяем тип углового соединения для рамы и створок (обжим или саморезы)


ВНИМАНИЕ! На момент написания данной инструкции вариант соединения с использованием закладных Giesse 00336 в программе не внесен.

Также доступна опция «Нарезаемые соединители».

Цвет – выбираем цвет конструкции.

Прочие – определяем дополнительные опции (наличие герметизации и отлива).

5. Определяем профили створок. В зависимости от варианта исполнения программа будет запрашивать определить створки несколько раз.




6. Переходим в закладку «Дополнительные части» и добавляем при необходимости дополнительные артикулы.


7. Далее переходим в закладку «Стекло» и определяем заполнения. О работе с заполнениями (выбор варианта и создание собственных вариантов) см. отдельную Инструкцию.

8. Переходим в закладку «Фурнитура» и задаем набор элементов фурнитуры.

8.1. Сначала указываем цвет заглушек SL160.0928 (только для конструкций с глухими частями):



8.2. Затем указываем цвет упора:




8.3. Механизма Comfort Close для PAS24 не будет.

8.4. Указываем вариант демпфера: микролифт (Microlift) либо газовый лифт (Gazlift).

ВНИМАНИЕ! При выборе варианта демпфера следует соблюдать условие Нств.>1886мм.

ВНИМАНИЕ! Выбор газового лифта становится доступным при весе створки 120кг и более.



8.5. Выбираем для каждой створки передачу под ручку, зацепы, ручку, цилиндр (при необходимости). Данный выбор будет зависеть от варианта исполнения, габаритов и веса конструкции.

Sash 1 (sliding right): Lock [to frame]

Supplier: All Cylinder Type: All
Brand: All Backset: All
Type: All Locking Function: All
Plate Depth: All Burglar Resistance: All

Save Filter Other Filters

Q

Description	Information
General	
<none>	
AluminTechno new, Miscellaneous (PC)	
184307 PAS24	Size 180

Plate: 11,9x20x0

Add to Favourites Back Next Close

Sash 1 (sliding right): Striking Plate [to frame]

Supplier: All Backset: All
Brand: All Article Status: All
Information: All
Plate Depth: All

Save Filter

Q

Description	Information	Type
General		
<none>		
AluminTechno new, Striking Plate		
304731+304730 GR.180 PAS24	Plain Plate	Striking Plate

Add to Favourites Back Next Close

Sash 1 (sliding right): Handle Inside [to frame]

Supplier: All Type: All
 Brand: All EN 1906: All
 Information: All Hold-Up Spring: All
 Rosette Type: All Article Status: All

Save Filter

Description Information

General

<none>
 <Only Machining>

AluminTechno new, Long Escutcheon Plate

13173721, RAL9016	Art. 234410
13173821, RAL9016	Art. 234431
13172632, RAL9005	Art. 234416
13173932, RAL9005	Art. 234437

AluminTechno new, Long Escutcheon Plate (Set)

13172421, RAL9016	Art. 185179
13172432, RAL9005	Art. 193621

Add to Favourites Back Next Close

Для двухсторонних ручек арт.185179 (арт.193621) необходимо выбирать противовзломный цилиндр 2320/537Н:

Sash 1 (sliding right): Cylinder [to frame]

Supplier: All

Save Filter

Description Information


General

<none>
 <On Site>



AluminTechno new

Standard
 Thumbturn Cylinder (Inappropriate)
 Lift and Slide Door 160
 Lift and Slide Door 160 PAS24

Add to Favourites Back Next Close



Для односторонних ручек арт. 234431 (арт.234437) доступен для выбора только стандартный цилиндр 5304.00:



9. Завершаем построение конструкции, нажав на кнопку «Завершить позицию».

