

Функциональные испытания клиновых анкеров (рис. 31) показали следующие результаты:

- оптимальный момент затяжки находится в диапазоне 4–6 Нм;
- момент затяжки в диапазоне 6–10 Нм вызывает не критичную деформацию видовой стенки профиля;
- момент затяжки в диапазоне 10–20 Нм приводит к скручиванию гильзы анкера в теле усилителя.




Рис. 31

Для сверления монтажных отверстий в стойках разработан универсальный разметочный шаблон (рис. 32). Для достижения высоких показателей технологичности монтажного узла, все обрабатываемые отверстия и сопрягаемые с ними элементы изделий и метизы, имеют одинаковый диаметр.




Рис. 32